

## HOMOGENEIZADOR



El homogeneizador es ampliamente utilizado en los campos de la biotecnología, medicina humana y veterinaria / medicina clínica, industria farmacéutica, industria cosmética, industria alimentaria, petroquímica, Industria de pintura y laca, etc.



### Características:

- \* Para BELLB-HOM020: peso ligero y diseño ergonómico, ideal para operación manual.
- \* Interruptor de seguridad para parada de emergencia, protección contra sobrecargas, accionamiento suave del motor.
- \* Todos Los ejes de dispersión son intercambiables para un fácil desmontaje y limpieza.
- \* Los ejes de dispersión de acero inoxidable 316 son esterilizables en autoclave y son anticorrosivos.

### Especificaciones:



### Componentes del eje de dispersión:





### Accesorios:



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Homogeneizador](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELLB-HOM020	Rango de velocidad;8000-30000rpm. - Max. Circum. Velocidad: 6.3-14m / s	Any SKU / Modelo
	BELLB-HOM030	Rango de velocidad;10000-30000rpm. - Max. Circum. Velocidad: 22.7-36m / s	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO