

HOMOGENEIZADOR BELLTRONIC



- La unidad homogeneizadora es adecuada para mezclar diferentes tipos de líquidos como aceite en agua y agua en construcciones de aceite de hasta 30 kg. / Hora. Una bomba de pistón produce homogeneización. Los materiales se pueden llenar para bombear desde una tolva, con una capacidad de 1,5 litros.
- La unidad homogeneizadora es adecuada para mezclar diferentes tipos de líquidos como aceite en agua y agua en construcciones de aceite de hasta 30 kg. / Hora. Una bomba de pistón produce homogeneización. Los materiales se pueden llenar para bombear desde una tolva, con una capacidad de 1,5 litros.
- Por el movimiento hacia adelante y hacia atrás del pistón se produce la homogeneización. Se crea un vacío durante la carrera hacia atrás del pistón, que aspira el líquido hacia atrás. Durante el movimiento de avance del pistón, el líquido se empuja contra la punta de la boquilla.

SKU: B-01-24-02-08-0100 | **Categorías:** [Apegos homogeneizadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Esta unidad es adecuada para acoplarla a nuestra unidad principal.

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-24-02-08-0100
Modelo	BellHomg-16
Capacidad bruta del cuenco (lt)	1,5 litros
Capacidad de trabajo (lt)	15 litros / hora. [Depende de la velocidad]
Peso neto (kg)	4,6 Kg
Peso bruto (kg)	16 Kg
Dimensiones	18 "x 13" x 9 "pulgadas
Embalaje	19 "x 14" x 10 "pulgadas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO