

## HOMOGENEIZADORES Y EMULSIONANTES BELL-AGIHEL-HE-130/D



**SKU:** B-01-23-0102-0405 | **Categorías:** [Agitadores de Helice](#) | **Etiquetas:** [Agitador](#), [HOMOGENEIZADORES Y EMULSIONANTES](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Están diseñados para la homogeneización, emulsión y dispersión y mezcla de fluidos a alta velocidad. El usuario tiene la opción de elegir entre un accionamiento de CA o un accionamiento de CA/CC con regulaciones de velocidad sin escalones para la variación continua de la velocidad según los requisitos.

Bell-AgiHel-HE-127/D adecuado para la homogeneización de tejidos a alta velocidad disponible. Mandril para sujetar el eje de hasta 10 mm de diámetro equipado con una muela de PTFE (50 ml). Vaso de homogeneización de vidrio con varilla suministrado como estándar, opcional disponible 5 ml, 15 ml, 25 ml. y 100 ml.

Bell-AgiHel-HE-127/D, Bell-AgiHel-HE-130/D , Bell-AgiHel-HE-130B/D son con motor AC / DC, estas unidades tienen un impulsor de corte de sierra alojado en una jaula tipo brida. Indicador digital de velocidad opcional disponible para un ajuste preciso de la velocidad

RQ-140 / DE Emulsor de velocidad variable de CA sin escobillas especialmente diseñado y accionado por un inversor de frecuencia para garantizar una velocidad reproducible con cualquier carga. Velocidad estable y constante ideal para soluciones que cambian de viscosidad durante la mezcla. El emulsionador lleva incorporado un indicador digital de RPM para la validación y reproducibilidad del proceso.

### Especificaciones Tecnicas

| Modelos | SKU | Eje de agitación |        | Impulsor | Motor  | Velocidad (rpm) |     | Capacidad de Agitador |         | Velocimetro |
|---------|-----|------------------|--------|----------|--------|-----------------|-----|-----------------------|---------|-------------|
|         |     | Longitud (mm)    | Ø (mm) |          |        | Min             | Max | Tipo de Fluido        | Vol Max |             |
|         |     |                  |        | Tipo     | Ø (mm) |                 |     |                       |         | Digital     |

### Especificaciones Tecnicas

#### HOMOGENEIZADORES Y EMULSIONANTES

|                        |                   |     |    |                     |    |              |     |           |             |    |
|------------------------|-------------------|-----|----|---------------------|----|--------------|-----|-----------|-------------|----|
| Bell-AgiHel-HE-127/D   | B-01-23-0102-0401 | 250 | 8  | CORTADORA DE SIERRA | 30 | AC/DC 1/8 HP | 300 | 6000 AGUA | 8 LTRS.     | X  |
| Bell-AgiHel-HET-127/D  | B-01-23-0102-0402 | 250 | 8  | CORTADORA DE SIERRA | 30 | AC/DC 1/8 HP | 300 | 6000 AGUA | 8 LTRS.     | SI |
| Bell-AgiHel-HE-127A/D  | B-01-23-0102-0403 | 275 | 8  | Pistola de teflón   |    | AC/DC 1/8 HP | 300 | 8000      | Upto 100ml  | X  |
| Bell-AgiHel-HET-127A/D | B-01-23-0102-0404 | 275 | 8  | Pistola de teflón   |    | AC/DC 1/8 HP | 300 | 8000      | Upto 100ml. | SI |
| Bell-AgiHel-HE-130/D   | B-01-23-0102-0405 | 480 | 12 | CORTADORA DE SIERRA | 40 | AC/DC 1/4 HP | 300 | 5000 AGUA | 20 LTRS.    | X  |
| Bell-AgiHel-HET-130/D  | B-01-23-0102-0406 | 480 | 12 | CORTADORA DE SIERRA | 40 | AC/DC 1/4 HP | 300 | 5000 AGUA | 20 LTRS.    | SI |
| Bell-AgiHel-HE-130B/D  | B-01-23-0102-0407 | 480 | 12 | CORTADORA DE SIERRA | 60 | AC/DC 2/3 HP | 300 | 5000 AGUA | 35 LTRS.    | X  |
| Bell-AgiHel-HET-130B/D | B-01-23-0102-0408 | 480 | 12 | CORTADORA DE SIERRA | 60 | AC/DC 2/3 HP | 300 | 5000 AGUA | 35 LTRS.    | SI |
| Bell-AgiHel-HE-140/DE  | B-01-23-0102-0409 | 480 | 12 | CORTADORA DE SIERRA | 40 | AC BRUSHLESS | 500 | 5000 AGUA | 35 LTRS.    | SI |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO