

## HOMOGENEIZADORES Y EMULSIONANTES BELL-AGIHEL-HET-127/D



**SKU:** B-01-23-0102-0402 | **Categorías:** [Agitadores de Helice](#) | **Etiquetas:** [Agitador](#), [HOMOGENEIZADORES Y EMULSIONANTES](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Están diseñados para la homogeneización, emulsión y dispersión y mezcla de fluidos a alta velocidad. El usuario tiene la opción de elegir entre un accionamiento de CA o un accionamiento de CA/CC con regulaciones de velocidad sin escalones para la variación continua de la velocidad según los requisitos.

Bell-AgiHel-HE-127/D adecuado para la homogeneización de tejidos a alta velocidad disponible. Mandril para sujetar el eje de hasta 10 mm de diámetro equipado con una muela de PTFE (50 ml). Vaso de homogeneización de vidrio con varilla suministrado como estándar, opcional disponible 5 ml, 15 ml, 25 ml. y 100 ml.

Bell-AgiHel-HE-127/D, Bell-AgiHel-HE-130/D , Bell-AgiHel-HE-130B/D son con motor AC / DC, estas unidades tienen un impulsor de corte de sierra alojado en una jaula tipo brida. Indicador digital de velocidad opcional disponible para un ajuste preciso de la velocidad

RQ-140 / DE Emulsor de velocidad variable de CA sin escobillas especialmente diseñado y accionado por un inversor de frecuencia para garantizar una velocidad reproducible con cualquier carga. Velocidad estable y constante ideal para soluciones que cambian de viscosidad durante la mezcla. El emulsionador lleva incorporado un indicador digital de RPM para la validación y reproducibilidad del proceso.

### Especificaciones Tecnicas

Modelos	SKU	Eje de agitación		Impulsor	Motor	Velocidad (rpm)		Capacidad de Agitador		Velocimetro
		Longitud (mm)	Ø (mm)			Min	Max	Tipo de Fluido	Vol Max	
				Tipo	Ø (mm)					Digital

### Especificaciones Tecnicas

#### HOMOGENEIZADORES Y EMULSIONANTES

Bell-AgiHel-HE-127/D	B-01-23-0102-0401	250	8	CORTADORA DE SIERRA	30	AC/DC 1/8 HP	300	6000 AGUA	8 LTRS.	X
Bell-AgiHel-HET-127/D	B-01-23-0102-0402	250	8	CORTADORA DE SIERRA	30	AC/DC 1/8 HP	300	6000 AGUA	8 LTRS.	SI
Bell-AgiHel-HE-127A/D	B-01-23-0102-0403	275	8	Pistola de teflón		AC/DC 1/8 HP	300	8000	Upto 100ml	X
Bell-AgiHel-HET-127A/D	B-01-23-0102-0404	275	8	Pistola de teflón		AC/DC 1/8 HP	300	8000	Upto 100ml.	SI
Bell-AgiHel-HE-130/D	B-01-23-0102-0405	480	12	CORTADORA DE SIERRA	40	AC/DC 1/4 HP	300	5000 AGUA	20 LTRS.	X
Bell-AgiHel-HET-130/D	B-01-23-0102-0406	480	12	CORTADORA DE SIERRA	40	AC/DC 1/4 HP	300	5000 AGUA	20 LTRS.	SI
Bell-AgiHel-HE-130B/D	B-01-23-0102-0407	480	12	CORTADORA DE SIERRA	60	AC/DC 2/3 HP	300	5000 AGUA	35 LTRS.	X
Bell-AgiHel-HET-130B/D	B-01-23-0102-0408	480	12	CORTADORA DE SIERRA	60	AC/DC 2/3 HP	300	5000 AGUA	35 LTRS.	SI
Bell-AgiHel-HE-140/DE	B-01-23-0102-0409	480	12	CORTADORA DE SIERRA	40	AC BRUSHLESS	500	5000 AGUA	35 LTRS.	SI

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO