

HORNO DE DIGESTIÓN KJELDAHL - BELLHORNODIG-20N



- Rango de temperatura: RT + 5 ~ 450 °C
- Fuente de alimentación: AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
- Consumo de energía: 3600 W
- Peso neto:33kg

SKU: BellHornoDig-20N | **Categorías:** [Digestor y destilador de proteínas y grafito](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHornoDig-20N
Rango de temperatura	RT + 5 ~ 450 °C
Exactitud de la temperatura	± 1 °C
Método de calentamiento	Calefacción por infrarrojos y conducción de grafito de alta pureza
Método de aislamiento de calefacción	Aislamiento de conductos de aire y fibra de cerámica
Capacidad del tubo de digestión	280ml
Capacidad / Lote	20 piezas / lote
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Consumo de energía	3600W
Tamaño del embalaje (W * D * H)	650 * 540 * 470 mm
Peso neto	33kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO