

## HORNO DE MUFLA DE FIBRA DE CERÁMICA (CÁMARA INTERNA DE CERÁMICA) (2L)



- Material externo: de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano y material interno: fibra cerámica de alta densidad.
- La cámara interior es de cerámica doble y el aislamiento térmico hueco garantiza que la temperatura pueda subir rápidamente. La velocidad de calentamiento es de aproximadamente 60 °C / min.
- La tecnología automática de puerta de presión paralela garantiza la uniformidad de la temperatura de la cámara interior y sin fugas bajo la alta temperatura

**SKU:** B-01-01-01-04-0101 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características ( Horno de mufla)

- Controlador de pantalla micro digital PID, alarma de sobrecalentamiento y parada automática
- Medidas de protección de seguridad: falla del termopar, corte la energía automáticamente al abrir la puerta y protección contra sobrecalentamiento para evitar accidentes.
- Aislamiento térmico hueco de doble carcasa, la carcasa no está caliente y el interior del horno se enfría rápidamente

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-01-01-04-0101
Modelo	BellHorMufC-2
Capacidad (L)	2
Temperatura máxima	1200°C
Tiempo de aumento de temperatura (vacío / min)	20
Precisión de temperatura	±1°C
Consumo de energía (w/KW)	2500w (2.5kw)
Fuente de alimentación	110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño interno (W * D * H) mm	200*120*80
Tamaño externo (W * D * H) mm	620*412*570
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	700*500*700
Peso bruto (kg)	45

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO