

## HORNO DE PELÍCULA DELGADA RODANTE RTFOT



### DESCRIPCIÓN

Sirve para la determinación de la temperatura y la influencia del aire en el betún. El horno de temperatura controlada con puerta y vidrio de visualización está preconfigurado a una temperatura de prueba de 163 ° C.

La pared interior trasera está equipada con un carro vertical, girado por un motor eléctrico a 15 l / min. y preparado para soportar 8 vasos de prueba de vidrio. Un orificio de salida de 1 mm de diámetro. está conectado a un tubo de cobre con chorro de aire que proporciona un flujo de aire de 4000 ml / min. a las muestras. Para establecer el flujo de aire requerido se instala un regulador especial.

Se necesita aire comprimido o un compresor de aire 20-2577 para la prueba. Además, se solicitaron vasos de prueba de vidrio 20-2573 o 20-2574.



**SKU:** 20-25720 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO