

## HORNO DE SECADO A TEMPERATURA CONSTANTE 3500W BP-HORNOSECTC-600



- Temp. Rango: RT+10°C-300°C
- Temp. Fluctuación: ±1°C.
- Temp. Resolución: 0.1°C
- Temp. Uniformidad: ≤ Máx. Temp. ±3.5°C%
- Control programable multisegmento
- Impresora incorporada
- Interfaz RS485

**SKU:** B-03-61-0300-0104 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Equipado con radiador de calefacción por infrarrojos lejanos y control de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización).
- Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores.
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.
- Operación conveniente para la entrada de aire, estructura razonable del conducto de aire, buena uniformidad de la temperatura.
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Con puerta interior de cristal para una fácil observación.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma.
- Mango anti-calor

<b>Modelo</b>	<b>BP-HornoSecTC-300</b>	<b>BP-HornoSecTC-400</b>	<b>BP-HornoSecTC-500</b>	<b>BP-HornoSecTC-600</b>
Codigo SKU	B-03-61-0300-0101	B-03-61-0300-0102	B-03-61-0300-0103	B-03-61-0300-0104
Tamaño del paquete (LxAxA)cm	75×63×77	85×66×86	90×76×98	100×86×110
Tamaño exterior (LxAxA)cm	64×50×60	73×53×69	78×69×80	88×73×95
Tamaño de la cámara (LxAxA)cm	35×35×35	45×40×45	50×50×55	60×60×70
Potencia nominal (W)	1300	2000	2500	3500
Estante	2	2	2	2
Neto/Bruto (kg)	35 / 55	50 / 80	75 / 110	110 / 150

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO