

## HORNO DE SECADO AL VACÍO 24L(1A)



- Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia.
- Con puerto inflable, tira de sellador de gel de sílicabilidad de la vez formando una vez, con buena presión.
- Ventana de vidrio de doble observación, interior es un vidrio a prueba de explosiones, forasía es una placa de protección de resina, más seguridad.
- Mango de sujeción, conveniente para apertura y cierre.
- Capacidad de 24L

**SKU:** B-01-29-000104-0000 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia.
- Con puerto inflable, tira de sellador de gel de sílicabilidad de la vez formando una vez, con buena presión.
- Ventana de vidrio de doble observación, interior es un vidrio a prueba de explosiones, forasía es una placa de protección de resina, más seguridad.
- Mango de sujeción, conveniente para apertura y cierre.
- Capacidad de 24L