

HORNO DE SECADO AL VACÍO 52L(2BC2)



- Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia.
- Con puerto inflable, tira de sellador de gel de sílicabilidad de la vez formando una vez, con buena presión.
- Ventana de vidrio de doble observación, interior es un vidrio a prueba de explosiones, forasía es una placa de protección de resina, más seguridad.
- Mango de sujeción, conveniente para apertura y cierre.
- Capacidad de 52L

SKU: B-01-29-000104-0004 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECHNO