

HORNO DE SECADO AL VACÍO - BOV-50V



SKU: B-01-01-06-03-0301 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Horno de secado al vacío (BOV-V/VL)

- Control de temperatura por microprocesador PID con pantalla LED.
- Cámara interior de acero inoxidable pulido.
- El grado de vacío se controla automáticamente (para BOV-90V/BOV-215V/ BOV-90VL/ BOV-215VL).
- El anillo de sellado de goma de silicona garantiza un alto grado de vacío en la cámara.
- La puerta de vidrio templado de doble capa garantiza la seguridad de funcionamiento.
- El vacío está controlado por un microprocesador con pantalla digital (para BOV-90VL/BOV-215VL).
- El programa de trabajo no tiene circulación, no hay control de programa (para BOV-90VL/BOV-215VL).
- La bomba de vacío es un accesorio estándar (para BOV-90V/BOV-215V/BOV-90VL/BOV-215VL).
- Se puede introducir gas inerte en la cámara. (La presión del gas inerte no es superior a 0,1Mpa durante el llenado) (para BOV-90VL/BOV-215VL).

Modelos

Modelo	BellHorSecVac-30V	BellHorSecVac-50V	BellHorSecVac-90V	BellHorSecVac-215V	BellHorSecVac-290VL	BellHorSecVac-215VL
Código SKU	B-01-01-06-03-0300					
Capacidad	23L	53L	91L	213L	91L	213L
Temp. Rango	50~200°C	50~250°C	50~200°C			
Fluctuación temp.	±1°C					
Grado de vacío	<133Pa					
Control de vacío	/			Automatically; Include one vacuum meter		Automatically; Microprocessor controller with digital display
Nº Estantes	1 pc	2pcs	2 pcs	3 pcs	2 pcs	3 pcs
Consumo	500W	1400W	1600W	2200W	1600W	2200W
Alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional)					
Tamaño interno (An*Pr*Al)mm	296*300*270	416*370*346	450*450*450	556*600*640	450*450*450	556*600*640
Tamaño exterior (An*F*Al)mm	590*492*468	710*562*544	611*641*1398	721*794*1638	611*641*1398	721*794*1638
Tamaño del paquete (Ancho*Profundo*Alto)mm	740*620*630	820*700*690	790*750*1570	900*850*1930	790*750*1570	900*850*1930

Modelo	BellHorSecVac-30V	BellHorSecVac-50V	BellHorSecVac-90V	BellHorSecVac-215V	BellHorSecVac-290VL	BellHorSecVac-215VL
Peso bruto (kg)	50	106	155	195	155	195

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO