

## HORNO DE SECADO AL VACÍO - BELLHORSECVAC-30V



**SKU:** B-01-01-06-03-0300 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Horno de secado al vacío (BellHorSecVac-V/VL)

- Control de temperatura por microprocesador PID con pantalla LED.
- Cámara interior de acero inoxidable pulido.
- El grado de vacío se controla automáticamente (para BellHorSecVac-90V/BellHorSecVac-215V/BellHorSecVac-90VL/BellHorSecVac-215VL)
- El anillo de sellado de goma de silicona garantiza un alto grado de vacío en la cámara.
- La puerta de vidrio templado de doble capa garantiza la seguridad de funcionamiento.
- El vacío está controlado por un microprocesador con pantalla digital (para BellHorSecVac-90VL / BellHorSecVac-215VL)
- El programa de trabajo no tiene circulación, no hay control de programa (para BellHorSecVac-90VL / BellHorSecVac-215VL).
- La bomba de vacío es un accesorio estándar (para BellHorSecVac-9V/215V/90VL/215VL).
- Se puede introducir gas inerte en la cámara. (La presión del gas inerte no es superior a 0,1Mpa durante el llenado) (para BOV-90VL/BOV-215VL).

## Modelos

Modelo	BellHorSecVac-30V	BellHorSecVac-50V	BellHorSecVac-90V	BellHorSecVac-215V	BellHorSecVac-290VL	BellHorSecVac-215VL
Código SKU	B-01-01-06-03-0300					
Capacidad	23L	53L	91L	213L	91L	213L
Temp. Rango	50~200°C	50~250°C	50~200°C			
Fluctuación temp.	±1°C					
Grado de vacío	<133Pa					
Control de vacío	/			Automatically; Include one vacuum meter	Automatically; Microprocessor controller with digital display	
Nº Estantes	1 pc	2pcs	2 pcs	3 pcs	2 pcs	3 pcs
Consumo	500W	1400W	1600W	2200W	1600W	2200W
Alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional)					
Tamaño interno (An*Pr*Al)mm	296*300*270	416*370*346	450*450*450	556*600*640	450*450*450	556*600*640
Tamaño exterior	590*492*468	710*562*544	611*641*1398	721*794*1638	611*641*1398	721*794*1638

<b>Modelo</b>	<b>BellHorSecVac-30V</b>	<b>BellHorSecVac-50V</b>	<b>BellHorSecVac-90V</b>	<b>BellHorSecVac-215V</b>	<b>BellHorSecVac-290VL</b>	<b>BellHorSecVac-215VL</b>
(An*F*Al)mm						
Tamaño del paquete (Ancho*Profundo*Alto)mm	740*620*630	820*700*690	790*750*1570	900*850*1930	790*750*1570	900*850*1930
Peso bruto (kg)	50	106	155	195	155	195

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO