

HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 125L BELL-HORSECAIRFOR-125L



La serie Bell-HorSecAirFor tiene las siguientes características además de las funciones anteriores.

- Controlador de temperatura LCD.
- Sistema de protección contra sobretemperatura.
- Limitador de temperatura digital independiente de alta precisión.

SKU: B-01-29-0101-0205 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Bell-HorSecAirFor-30L | Bell-HorSecAirFor-45L | Bell-HorSecAirFor-65L | Bell-HorSecAirFor-85L | Bell-HorSecAirFor-125L |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Código SKU | B-01-29-0101-0201 | B-01-29-0101-0202 | B-01-29-0101-0203 | B-01-29-0101-0204 | B-01-29-0101-0205 |
| Modo Ciclo | Convección forzada | | | | |
| Rango de temperatura | RT+10-300°C | | | | |
| Relación de resolución de temperatura | 0.1°C | | | | |
| Función | Movimiento de temperatura | ±1°C | | | |
| | Uniformidad de temperatura | ±2,5% | | | |

| Modelo | Bell-HorSecAirFor-30L | Bell-HorSecAirFor-45L | Bell-HorSecAirFor-65L | Bell-HorSecAirFor-85L | Bell-HorSecAirFor-125L |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Cámara interior | SUS304 | | | | |
| Carcasa exterior | SUS304 en relieve | | | | |
| Estructura | Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE) | | | | |
| Calentador | Calentador de acero inoxidable | | | | |
| Potencia nominal | 0,8 kW | 1,2 kW | 1,6 kW | 2.0kW | 2,3 kW |
| Orificio de escape | φ35mmtop(con función de orificio de prueba) | | | | |
| Modo de control de temperatura | Dos secciones de temperatura PID inteligentes | | | | |
| Modo de ajuste de temperatura | Configuración del botón táctil | | | | |
| Controlador | Medición de la visualización de la temperatura en la pantalla LCD superior, ajuste de la visualización de la temperatura en la pantalla inferior | | | | |
| Temporizador | 0-9999min (con función de espera de tiempo) | | | | |
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática. | | | | |
| Función adicional | corrección de la desviación del sensor, autoajuste del rebasamiento de la temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado | | | | |
| Sensor | PT100 | | | | |
| Dispositivo de seguridad | Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión, sonido sobre temperatura y alarma de luz | | | | |
| Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro)) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 |
| Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 |
| Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 |
| Especificación | | | | | |
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L |
| Número máximo de estantería | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| Carga por rack | 15kg | | | | |
| Espacio en los estantes | 40mm | | | | |
| Potencia nominal (50/60HZ) | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A |
| NW/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | | 44/49 | 50/56 |
| Accesorio | | | | 2 | |
| Accesorio | | | | 4 | |
| Accesorios opcionales | Pantalla táctil a color verdadero de 5.0 pulgadas; Almacenamiento de datos USB | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO