

## HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 136L BP-HORNOSECAF-136L



- Temp. Fluctuación:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Temp. Uniformidad:  $\pm 2.5^{\circ}\text{C}\%$ .
- Temp. Resolution:  $0.1^{\circ}\text{C}$
- Timer: 1~9999m
- Control programable multisegmento
- Impresora incorporada
- Interfaz RS485

Cod Alt: BellHorSecAireForz-P136L

**SKU:** B-03-61-0300-0313 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tipo de aire forzado horizontal y vertical, buena uniformidad de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización), preciso y fiable. Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores (para la serie LDO-101).
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.(Para la serie LDO-101)
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma. Mango anti-calor

Modelo	Codigo SKU	Volumen(L)	Area de Trabajo (WxDxH) cm	Tamaño Exterior (WxDxH) cm	Tamaño de Embalaje (WxDxH) cm	Poder / Consumo (W)	Rango de temperatura Estante (°C)
BP-HornoSecAF-1300W	B-03-61-0300-0301	43	35×35×35	64×50×60	75×63×77	1300	2
BP-HornoSecAF-2000W	B-03-61-0300-0302	81	45×40×45	73×53×69	85×66×86	2000	2
BP-HornoSecAF-2500W	B-03-61-0300-0303	138	50×50×55	78×69×80	90×76×98	2500	2
BP-HornoSecAF-3500W	B-03-61-0300-0304	252	60×60×70	88×73×95	100×86×110	3500	RT+10~300
BP-HornoSecAF-5500W	B-03-61-0300-0305	640	80×80×100	108×93×125	120×108×143	5500	3
BP-HornoSecAF-7000W	B-03-61-0300-0306	960	100×80×120	128×98×145	142×108×165	7000	3
BP-HornoSecAF-320W	B-03-61-0300-0307	25	30×30×28	58×50×45	70×60×60	320	2
BP-HornoSecAF-600W	B-03-61-0300-0308	54	42×37×35	71×56×42	82×66×69	600	2
Cod Alt: BellHorSecAireForz-P50L	B-01-19-39-03-0201						RT+10~200
BP-HornoSecAF-1200W	B-03-61-0300-0309	138	50×50×55	83×61×72	95×76×98	1200	2
BP-HornoSecAF-1600W	B-03-61-0300-0310	252	60×60×70	88×78×82	98×78×95	1600	2
BP-HornoSecAF-700W	B-03-61-0300-0311	31.5	30×30×35	45×47×70	53×53×77	700	2
BP-HornoSecAF-1000W	B-03-61-0300-0312	72	40×40×45	55×60×80	59×61×84	1000	2
BP-HornoSecAF-136L							RT+10~200
Cod Alt: BellHorSecAireForz-P136L	B-03-61-0300-0313	136	45×55×55	64×73×90	65×76×94	1600	2

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO