

## HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO



BellHorSecAireForzV-30 / BellHorSecAireForzV-45  
BellHorSecAireForzV-65 / BellHorSecAireForzV-125

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



BELLHORSECAIREFORZV-625



BELLHORSECAIREFORZV-230



BELLHORSECAIREFORZV-429FI



BELLHORSECAIREFORZV-640FI  
BELLHORSECAIREFORZV-960FI

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Material exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Con ventana de observación de cristal.
- Controlador de temperatura inteligente con microprocesador PID.
- Protección contra sobrettemperatura.
- Protector de temperatura independiente y RS485 opcionales para la serie FI
- Cámara interior de acero inoxidable. estructura de ángulo redondo. estantes ajustables.

### Parámetros técnicos:

Modelo	BellHorSecAireForzV-30	BellHorSecAireForzV-35FI	BellHorSecAireForzV-45	BellHorSecAireForzV-65	BellHorSecAireForzV-70FI	BellHorSecAireForzV-125
Codigo SKU	B-01-01-06-02-0105	B-01-01-06-02-0106	B-01-01-06-02-0107	B-01-01-06-02-0108	B-01-01-06-02-0109	B-01-01-06-02-0110
Capacidad:	30L	42L	45L	65L	71L	125L
Rango de Temperatura	RT+10-300°C	RT+10-200/ 300°C	RT+ 10-300°C	RT+10-300°C	RT+10-200/ 300°C	RT+10-300°C
Precisión	0,1°C					
Fluctuación temp.	±1°C					
Temperatura ambiente	5-40°C					
Rango de tiempo	1-9999min					

**Parámetros técnicos:**

Estantes No.	2 pcs					
Pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Consumo	800W	850/1600W	1200W	11600W	1550/2400W	2300W
Fuente de alimentación	AC220V.10%, 50/60Hz; opcional:					
Estándar:	AC110V±10%, 60Hz					
Tamaño interno (VV*D.H) mm	310*310*310	350*350*350	350*350*350	400*360*450	450*352*450	500*450*550
Tamaño exterior (ancho*fondo*alto) mm	460*510*695	630*630*552	500*550*735	550*550*840	735*630*652	636*680*915
Tamaño del paquete(An*F*Al) mm	550*580*770	725*690*685	620*585*805	640*640*905	815*690*775	725*735*1005
Peso bruto (kg)	34	60	39	47	85	58

Modelo	BellHorSecAireForzV-136FI	BellHorSecAireForzV-225FI	BellHorSecAireForzV-230	BellHorSecAireForzV-429FI	BellHorSecAireForzV-625	BellHorSecAireForzV-640FI	BellHorSecAireForzV-960FI
Codigo Sku	B-01-01-06-02-0111	B-01-01-06-02-0112	B-01-01-06-02-0113	B-01-01-06-02-0114	B-01-01-06-02-0115	B-01-01-06-02-0116	B-01-01-06-02-0117
Capacidad:	137L	240L	230L	420L	625L	600L	900L
Rango de Temperatura	RT+10-200/ 300°C	RT+10-200/ 300°C	RT+10-300°C	RT+10-300°C	RT+10-300°C	RT+10-200/ 300°C	RT+10-200/ 300°C
Precisión	0,1°C						
Fluctuación temp. Fluctuación	±1°C						
Temperatura ambiente	5-40°C						
Rango de tiempo	1-9999min						
Estantes No.	3 uds.		2 uds.	2 uds.	3 uds.	3 uds.	
Pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Consumo	2100/3000W	2500/4000W	3000W	3100W	5000W	6000W	7500W
Fuente de alimentación							
Estándar:	AC220V±10%,50/60HZ			380V,50Hz	220V,50/60Hz		380V,50/60Hz
Opcional:	AC110±10%,60HZ			-	-		-
Tamaño exterior (ancho*fondo*alto) mm	835.730.752	885.780.952	730.670.1220	780.730.1780	895.925.1830	1157.975.1290	1357.975.1490
Tamaño interno (ancho*fondo*alto) mm	550*454*550	600*495*750	600*500*150	640*585*1355	660*760*1250	800*800*1000	1000*800*1200
Tamaño del paquete(An*F*Al) mm	955*705*955	965*840*1075	770*840*1420	890*890*2000	995*980*1980	1230*1050*1420	1430*1050*1620
Peso bruto (kg)	115	150	103.5	249	277	260	340

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO