

HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 43L BP-HORNOSECAF-1300W



- Temp. Fluctuación: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Temp. Uniformidad: $\pm 2.5^{\circ}\text{C}\%$.
- Temp. Resolution: 0.1°C
- Timer: 1~9999m
- Control programable multisegmento
- Impresora incorporada
- Interfaz RS485

SKU: B-03-61-0300-0301 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tipo de aire forzado horizontal y vertical, buena uniformidad de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización), preciso y fiable. Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores (para la serie LDO-101).
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.(Para la serie LDO-101)
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma. Mango anti-calor

| Modelo | Codigo SKU | Volumen(L) | Area de Trabajo (WxDxH) cm | Tamaño Exterior (WxDxH) cm | Tamaño de Embalaje (WxDxH) cm | Poder / Consumo (W) | Rango de temperatura Estante (°C) |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| BP-HornoSecAF-1300W | B-03-61-0300-0301 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300 | 2 |
| BP-HornoSecAF-2000W | B-03-61-0300-0302 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000 | 2 |
| BP-HornoSecAF-2500W | B-03-61-0300-0303 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 2 |
| BP-HornoSecAF-3500W | B-03-61-0300-0304 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | RT+10~300 |
| BP-HornoSecAF-5500W | B-03-61-0300-0305 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 2 |
| BP-HornoSecAF-7000W | B-03-61-0300-0306 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 3 |
| BP-HornoSecAF-320W | B-03-61-0300-0307 | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | 2 |
| BP-HornoSecAF-600W | B-03-61-0300-0308 | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2 |
| Cod Alt: BellHorSecAireForz-P50L | B-01-19-39-03-0201 | | | | | | RT+10~200 |
| BP-HornoSecAF-1200W | B-03-61-0300-0309 | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200 | 2 |
| BP-HornoSecAF-1600W | B-03-61-0300-0310 | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600 | 2 |
| BP-HornoSecAF-700W | B-03-61-0300-0311 | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | 2 |
| BP-HornoSecAF-1000W | B-03-61-0300-0312 | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000 | 2 |
| BP-HornoSecAF-136L | | | | | | | RT+10~200 |
| Cod Alt: BellHorSecAireForz-P136L | B-03-61-0300-0313 | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600 | 2 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO