

## HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 640L BP-HORNOSECAF-5500W



- Temp. Fluctuación:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Temp. Uniformidad:  $\pm 2.5^{\circ}\text{C}\%$ .
- Temp. Resolution:  $0.1^{\circ}\text{C}$
- Timer: 1~9999m
- Control programable multisegmento
- Impresora incorporada
- Interfaz RS485

**SKU:** B-03-61-0300-0305 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tipo de aire forzado horizontal y vertical, buena uniformidad de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización), preciso y fiable. Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores (para la serie LDO-101).
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.(Para la serie LDO-101)
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma. Mango anti-calor

| Modelo                               | Codigo SKU         | Volumen(L) | Area de Trabajo<br>(WxDxH) cm | Tamaño Exterior<br>(WxDxH) cm | Tamaño de Embalaje<br>(WxDxH) cm | Poder / Consumo<br>(W) | Rango de temperatura Estante<br>(°C) |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| BP-HornoSecAF-1300W                  | B-03-61-0300-0301  | 43         | 35×35×35                      | 64×50×60                      | 75×63×77                         | 1300                   | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-2000W                  | B-03-61-0300-0302  | 81         | 45×40×45                      | 73×53×69                      | 85×66×86                         | 2000                   | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-2500W                  | B-03-61-0300-0303  | 138        | 50×50×55                      | 78×69×80                      | 90×76×98                         | 2500                   | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-3500W                  | B-03-61-0300-0304  | 252        | 60×60×70                      | 88×73×95                      | 100×86×110                       | 3500                   | RT+10~300                            |
| BP-HornoSecAF-5500W                  | B-03-61-0300-0305  | 640        | 80×80×100                     | 108×93×125                    | 120×108×143                      | 5500                   | 3                                    |
| BP-HornoSecAF-7000W                  | B-03-61-0300-0306  | 960        | 100×80×120                    | 128×98×145                    | 142×108×165                      | 7000                   | 3                                    |
| BP-HornoSecAF-320W                   | B-03-61-0300-0307  | 25         | 30×30×28                      | 58×50×45                      | 70×60×60                         | 320                    | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-600W                   | B-03-61-0300-0308  | 54         | 42×37×35                      | 71×56×42                      | 82×66×69                         | 600                    | 2                                    |
| Cod Alt:<br>BellHorSecAireForz-P50L  | B-01-19-39-03-0201 |            |                               |                               |                                  |                        | RT+10~200                            |
| BP-HornoSecAF-1200W                  | B-03-61-0300-0309  | 138        | 50×50×55                      | 83×61×72                      | 95×76×98                         | 1200                   | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-1600W                  | B-03-61-0300-0310  | 252        | 60×60×70                      | 88×78×82                      | 98×78×95                         | 1600                   | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-700W                   | B-03-61-0300-0311  | 31.5       | 30×30×35                      | 45×47×70                      | 53×53×77                         | 700                    | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-1000W                  | B-03-61-0300-0312  | 72         | 40×40×45                      | 55×60×80                      | 59×61×84                         | 1000                   | 2                                    |
| BP-HornoSecAF-136L                   |                    |            |                               |                               |                                  |                        | RT+10~200                            |
| Cod Alt:<br>BellHorSecAireForz-P136L | B-03-61-0300-0313  | 136        | 45×55×55                      | 64×73×90                      | 65×76×94                         | 1600                   | 2                                    |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO