

## HORNO DE SECADO DE ALTA TEMPERATURA 240L



- Temperatura Controlador PID, con sistema de alarma de sobrecalentamiento.
- Sistema de aire forzado, con ventilador silencioso, ciclo centrífugo método, alto temperamento real academia de bellas artes uniformidad.
- Capacidad de 240 Litros

**SKU:** B-01-29-0001-1003 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Codigo SKU	voltaje Poder	Rango de temp.	Resolución de Temperatura.	Uniformidad de la Temperatura	Tamaño de la cámara interior (W * L * H) mm	Tamaño exterior (Ancho * largo * alto) milímetror
BE-BoHornoSecAlTem50B	B-01-29-0001-1000	2000W				350 × 350 × 400	500 × 600 × 730
BE-BoHornoSecAlTem80B	B-01-29-0001-1001	220 V / 50HZ 3000W				400 × 400 × 500	550 × 650 × 830
BE-BoHornoSecAlTem150B	B-01-29-0001-1002	4000W	50-450 °C	1 °C	± 1 °C	500 × 500 × 600	650 × 750 × 930
BE-BoHornoSecAlTem240B	B-01-29-0001-1003	6KW				600 × 600 × 650	750 × 980 × 1050
BE-BoHornoSecAlTem400B	B-01-29-0001-1004	380V / 50HZ 7.5KW				650 × 700 × 850	800 × 1110 × 1250
BE-BoHornoSecAlTem640B	B-01-29-0001-1005	10KW				800 × 800 × 1000	950 × 1210 × 1400

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO