

## HORNO DE SECADO DE TEMPERATURA CONSTANTE DE ESCRITORIO 18L(25AB)



- En la sala de trabajo, el aire caliente es convectivo de forma natural y cíclica.
- Controlador de temperatura inteligente de PID de Microcomputador de pantalla digital.
- Nuevo asa anti-caliente.
- Capacidad de 18L

**SKU:** B-01-29-0001-0901 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Parámetro principal de la técnica](#)

	Modelo	BE-BoHornoSecTemCE25A	BE-BoHornoSecTemCE25AB
Codigos SKU		B-01-29-0001-0900	B-01-29-0001-0901
Modo de ciclo			Convección natural
Función	Temperatura. Distancia		RT + 10-300°C
	Resolución de Temperatura		0.1°C
	Uniformidad de la Temperatura		± 3.5%
	Cámara interna		B Modelo: Espejo de acero inoxidable; sin; B Modelo: alta resistencia hoja galvanizada
Estructura	Concha exterior		Pulverización electrostática de acero laminado en frío
	Capa de aislamiento		Tablero de lana de roca alta de alta calidad (con CE)
	Calentador		Alambre de calefacción de aleación de cromo de níquel
	Potencia nominal		0.6kw
	Agujero de escape		Top φ28mm (con función del agujero de prueba)
	Temperatura. modo de control		Dos secciones de temperatura PID inteligente
	Temperatura. modo de ajuste		Configuración del botón táctil
	Temperatura. modo de visualización		Temperatura de medición: pantalla en los cuatro digitales Tubos en la fila superior;
Controlador	Temporizador		Temperatura de configuración: Pantalla en la fila inferior 0-9999min (con función de espera de tiempo)
	Función de operación		Operación de temperatura fija, función de tiempo, cautoestop
	Funcion adicional		Corrección de desviación del sensor, rebasamiento de temperatura autoportonado, interno
	Sensor		Bloqueo de parámetros, memoria de parámetros de apagado PT100

<b>Modelo</b>	<b>BE-BoHornoSecTemCE25A</b>	<b>BE-BoHornoSecTemCE25AB</b>
Dispositivo de seguridad	Alarma de luz de sonido sobre temperatura	
Cámara interna size (w * l * h) (mm)	260 * 260 * 260	
Tamaño exterior(W * l * h) (mm)	380 * 455 * 568	
Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm)	500 * 530 * 657	
Especificación Volumen	18L	
Número de estante	6	
Carga por bastidor	15kg	
Espacio en los estantes	29mm	
(50/60Hz) Calificación actual	AC220V / 2.7A	
NW / GW (kg)	27/35	
Accesorio Estante	2	
Accesorios Opcionales	Estante, controlador programable.	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Rango de Temperatura (°C)</b>	<a href="#">10-300</a>
<b>Potencia Nominal (W)</b>	<a href="#">0.6</a>
<b>2021 Capacidad / Volumen (L)</b>	<a href="#">18</a>
<b>Capacidad de carga (kg)</b>	<a href="#">15</a>

COTECNO