

## HORNO DE SECADO RÁPIDO POR INFRARROJOS 2800W BP-HORNOSECINF-500



### Características:

- Control programable multisegmento
- Impresora incorporada
- Interfaz RS485

**SKU:** B-03-61-0300-0203 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Equipado con radiador de calefacción por infrarrojos lejanos y control de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización).
- Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores.
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.
- Operación conveniente para la entrada de aire, estructura razonable del conducto de aire, buena uniformidad de la temperatura.
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Con puerta interior de cristal para una fácil observación.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma.
- Mango anti-calor

Modelo	BP-HornoSecInf-300	BP-HornoSecInf-400	BP-HornoSecInf-500	BP-HornoSecInf-600
Codigo SKU	B-03-61-0300-0201	B-03-61-0300-0202	B-03-61-0300-0203	B-03-61-0300-0204
Tamaño exterior (cm)	64×50×60	73×53×69	78×69×80	88×73×95
Tamaño de la cámara (cm)	35×35×35	45×40×45	50×50×55	60×60×70
Potencia (W)	1400	2000	2800	4000
Neto/Bruto(kg)	36 / 56	51 / 81	76 /111	111/151
Estante	2	2	2	2
Temp. Rango (°C)				RT+10~250
Alimentación				220V,50Hz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO