

HORNO / INCUBADORA DE SECADO (DOBLE FUNCIÓN) 85L LED-85B



- Aire horizontal circularmente por ductos de doble aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador PID, con función de protección sobre temperatura.
- Con interruptor de cambio de horno / incubador, interruptor de ventilador; y motor de alta temperatura, pantalla digital LED
- Nuevo asa anti-caliente.
- Capacidad de 85 Litros

SKU: B-01-29-0001-0803 | **Categorías:** [Horno de Secado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie GP-BE tiene las siguientes características distintas a las funciones anteriores

- Controlador de temperatura LCD.
- Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
- Sistema de protección sobre temperatura.
- Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
- 5.304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
- Capacidad de 85 Litros

COTECHNO