



HORNO MICROONDAS



- El horno de microondas se utiliza para el secado, el acondicionamiento de la determinación de humedad y las aplicaciones de precalentamiento cuando se requiere un secado rápido.
- Sistema de bandeja giratoria, temporizador de programa de 100 min.

SKU: BellHorMic-17 | **Categorías:** [Secado y calificación](#) |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (lt)	Max. temperatura (°C)	Int. Dimensiones (cm)	Ext. Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellHorMic-17	B-01-03-02-080101	Horno microondas	17	250	21x28x28	45x30x30	11	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO