

HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL (2L)



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L): 2L
- Peso bruto (Kg):80
- Material:Ignífugo tradicional
- Temperatura de control: 1000°C
- Consumo de energía (w): 2.5

SKU: B-01-01-01-06-0101 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn-G1
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0101
Capacidad (L)	2
Temperatura de control	1000°C
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1°C
Tasa de calentamiento	Serie T "1" ≤60°C/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentacion	220 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	2.5
Tamaño interno (W * D * H)mm	200*120* 80
Tamaño externo (W * D * H)mm	590*400*620
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	800*520*820
Peso bruto (Kg)	80
Material	Ignífugo tradicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO