

HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL (7.2L)



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L):7.2
- Fuente de alimentación: 220 V 50/60Hz
- Consumo de energía (w): 4
- Peso bruto (Kg):102
- Material:Ignífugo tradicional
- Temperatura y precisión:±1°C

SKU: B-01-01-01-06-0103 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn-G2
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0103
Capacidad (L)	7.2
Temperatura de control	1000°C
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1°C
Tasa de calentamiento	Serie G estándar ≤15°C/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentación	220 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	4
Tamaño interno (W * D * H)mm	300*200* 120
Tamaño externo (W * D * H)mm	650*520*670
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	870*640*870
Peso bruto (Kg)	102
Material	Ignífugo tradicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO