

## HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL (16L)



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L): 16
- Temperatura de control: 1000°C
- Temperatura y precisión:  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Consumo de energía (w): 8
- Peso bruto (Kg): 400
- Material: Ignífugo tradicional

**SKU:** B-01-01-01-06-0105 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn-G3
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0105
Capacidad (L)	16
Temperatura de control	1000°C
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1°C
Tasa de calentamiento	Serie G estándar ≤15°C/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentacion	380 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	8
Tamaño interno (W * D * H)mm	400*250* 160
Tamaño externo (W * D * H)mm	810*570*760
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	1010*1080*860
Peso bruto (Kg)	400
Material	Ignífugo tradicional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO