

## HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL (30L)



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L): 30
- Temperatura de control:1000°C
- Temperatura y precisión:±1°C
- Fuente de alimentación: 380 V 50/60Hz
- Consumo de energía (w): 12
- Peso bruto (Kg):220

**SKU:** B-01-01-01-06-0107 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn- G4
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0107
Capacidad (L)	30
Temperatura de control	1000°C
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1°C
Tasa de calentamiento	Serie G estándar ≤15°C/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentación	380 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	12
Tamaño interno (W * D * H)mm	500*300* 200
Tamaño externo (W * D * H)mm	930*700*860
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	1000*810*1050
Peso bruto (Kg)	220
Material	Ignífugo tradicional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO