

HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL (2L)



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L): 2
- Temperatura de control: 1200°C
- Consumo de energía (w):2.5
- Peso bruto (Kg) : 75
- Material: Ignífugo tradicional
- Fuente de alimentación: 220 V 50/60Hz

SKU: B-01-01-01-06-0108 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn- G5
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0108
Capacidad (L)	2
Temperatura de control	1200°C
Sistema de temperatura de control	PLC
Temperatura y precisión	±1°C
Tasa de calentamiento	Serie G estándar ≤15°C/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentación	220 V 50/60Hz
Consumo de energía (w)	2.5
Tamaño interno (W * D * H)mm	200*120* 80
Tamaño externo (W * D * H)mm	480*400*570
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	720*470*800
Peso bruto (Kg)	75
Material	Ignífugo tradicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO