

HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL (30L)



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- Capacidad (L): 30
- Temperatura de control: 1200°C
- Sistema de temperatura de control: PLC
- Temperatura y precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Elemento de calefacción: Calentador de Aludirome
- Fuente de alimentación: 380 V 50/60Hz
- Consumo de energía (w): 10
- Peso bruto (Kg): 140
- Material: Ignífugo tradicional

SKU: B-01-01-01-06-0110 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | BellHECIn- G7 |
| Código Del Producto | B-01-01-01-06-0110 |
| Capacidad (L) | 30 |
| Temperatura de control | 1200°C |
| Sistema de temperatura de control | PLC |
| Temperatura y precisión | ±1°C |
| Tasa de calentamiento | Serie G estándar ≤15°C/Min |
| Elemento de calefacción | Calentador de Aludirome |
| Fuente de alimentación | 380 V 50/60Hz |
| Consumo de energía (w) | 10 |
| Tamaño interno (W * D * H)mm | 400*250* 160 |
| Tamaño externo (W * D * H)mm | 730*570*720 |
| Tamaño del paquete (W * D * H)mm | 950*780*920 |
| Peso bruto (Kg) | 140 |
| Material | Ignífugo tradicional |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO