

## HORNO MUFLA ELÉCTRICO DE CÁMARA - INTEGRAL



- La serie BellHECIn-G está hecha de materiales ignífugos tradicionales, una amplia gama de aplicaciones y un rendimiento de alto costo.
- La Serie BellHECIn-T está hecha de nuevo tipo de material ignífugo — fibra cerámica, velocidad rápida de temperatura. Aumento, gran propiedad de aislamiento térmico, ahorro de energía, protección del medio ambiente y larga vida útil.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellHECIn-G1/T11	BellHECIn-G2/T21	BellHECIn-G3/T31	BellHECIn- G4	BellHECIn- G5	BellHECIn-G6	BellHECIn- G7
Código Del Producto	B-01-01-01-06-0101 / B-01-01-01-06-0102	B-01-01-01-06-0103 / B-01-01-01-06-0104	B-01-01-01-06-0105 / B-01-01-01-06-0106	B-01-01-01-06-0107	B-01-01-01-06-0108	B-01-01-01-06-0109	B-01-01-01-06-0110
Capacidad (L)	2	7.2	16	30	2	7.2	30
Temperatura de control	1000°C	1000°C	1000°C	1000°C	1200°C	1200°C	1200°C
Temperatura de control	Sistema de control PLC	Sistema de control PLC	Sistema de control PLC	Sistema de control PLC	Sistema de control PLC	Sistema de control PLC	Sistema de control PLC
Temperatura y precisión	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Tasa de calentamiento	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min	Serie G estándar ≤15°C/Min, T serie "1" ≤60°C/Min
Elemento de calefacción	Calentador de Aludirome	Calentador de Aludirome	Calentador de Aludirome	Calentador de Aludirome	Calentador de Aludirome	Calentador de Aludirome	Calentador de Aludirome
Fuente de alimentación	220 V 50/60Hz	220 V 50/60Hz	380 V 50/60Hz	380 V 50/60Hz	220 V 50/60Hz	220V 50/60Hz 380V 50/60Hz	380 V50/60Hz
Consumo (w)	2.5	4	8	12	2.5	5	10
Tamaño interno (W * D * H)mm	200*120* 80	300*200* 120	400*250* 160	500*300* 200	200*120* 80	300*200* 120	400*250* 160
Tamaño externo (W * D * H)mm	590*400*620	650*520*670	810*570*760	930*700*860	480*400*570	590*520*620	730*570*720
Tamaño del paquete (W * D * H)mm	800*520*820	870*640*870	1010*1080*860	1000*810*1050	720*470*800	860*630*860	950*780*920
Peso bruto (Kg)	80	102	400	220	75	90	140
Material	Serie BellHECIn-G / Ignifugo tradicional Serie BellHECIn-T / Ignifugo nuevo - fibra de cerámica						

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO