

## HORNO RT-1 PLUS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Control de Temperatura](#), [viscosidad y reología](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### HORNO RT-1 PLUS Descripción del HORNO RT-1 PLUS:

- Rango de temperatura ambiente a + 300 ° C.
- Horno eléctrico económico.
- Compatible con B-ONE.
- Uso de vaso desechable de aluminio.

### Especificaciones:

**Descargas:** JTNDYSUyMGhyZWYIM0QIMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20IMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQIMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOCUyRjAyJTJGUlQzMjQTFVTLVRIRVJNT0NFTEYxVUscGRmJTlyJTlwdGFyZ2V0JTNEJTlyX2JsYW5rJTlyJTFRG93bmXvYWQIMjBwcm9kdWN0JTlwc2hlZXQIM0MIMkZjJTNF

Tipo de instrumento	Sistema de calentamiento eléctrico para sistemas de medición cilíndricos.
Temperatura	Temperatura ambiente hasta 300 ° C
Exactitud	+/- 0.2°C
Pantalla	Configuración y temperatura real del sistema RT-1
Accesorios compatibles	KIT TERMOCÉLULA
Sistema de medición compatible	MS SV, MS DIN y MS ULV
Dispositivo de medición compatible	B-ONE PLUS, FIRST PLUS, FIRST PRO PLUS, RM100 PLUS, RM200 PLUS, DSR 500 y FIRST PRODIG
Suministro de Voltaje	90-240 va c 50/60 hz
Dimensiones y peso	L610 x W340 x H650 mm   Peso: 16 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Temperatura (°C)

[Temperatura ambiente a 300](#)

COTECNO