

HORNOS CONTINUOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Productos-Videos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Hornos continuos con cinta transportadora](#)
- [Hornos con rodillos](#)
- [Sistemas automáticos de recocido para aluminio según norma AMS 2750D](#)
- [D 700/10000/300/45S para precalentamiento de llantas de aluminio previo al montaje](#)
- [Horno de sinterizacion para material sintético de sustitución sea](#)
- [Instalación automática de bonificación de acero](#)
- [Equipo de revenido para aluminio con horno de cuba FS 2200/60AS](#)
- [Horno tubular giratorio de alta temperatura para calcinación](#)
- [Horno en continuo de doble cámara D 1600/3100/1200/55](#)
- [Horno de empuje para precalentar los moldes](#)
- [Horno de conducto de caída para el recocido de homogeneización de componentes aeronáuticos de aluminio](#)
- [Instalación automática de revenido para aluminio con dos hornos de conducto de caída FS 5350/60AS](#)
- [Horno continuo D 150/1600/20/10 H2](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO