

HORNOS DE CÁMARA



SKU: N / A | Categorías: [Productos-Videos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Camara de secado para templar silicona](#)
- [Hornos de cámara con puertas intercambiables para agilizar el proceso de enfriamiento fuera del horno](#)
- [Horno de cámara con circulación de aire N 2000/85 HA1 para componentes del sector automovilístico en cestas](#)
- [Horno de eliminación de cera calentado por gas NB 300 Wax](#)
- [Horno de precalentamiento N 2025S para chapas metálicas](#)
- [Horno de cámara N 140000/26 AS para Fabricación de Compuestos sin Autoclave](#)
- [Instalación semiautomática de horno de cámara N 641/13 con enfriamiento por aire integrado](#)
- [Secador de cámara para maleabilizar silicona](#)
- [Horno con circulación de aire N 7200/26 HA con puerta de elevación de dos secciones](#)
- [Equipo de revenido con horno N 4000/60 HA y baño de enfriamiento en agua](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO