

HST HIGROSTATO



Un higrostatato es un instrumento para medir y controlar la humedad.

El HST de Kimo muestra temperatura y humedad alternas y tiene un relé programable con dos umbrales de humedad relativa.

Rango de medición: 5 a 95% de HR

Temperatura: modelo ambiente: 0 a + 50 ° C, modelo de montaje en conductos: -20 a + 80 ° C, y modelo remoto: -20 a + 80 ° C

Pantalla LCD de 10 dígitos

1 relé RCR 3A / 230 Vca

LED rojo en frente

Configuración del interruptor de software o DIP



SKU: BELLHST Higrostatato | **Categorías:** [Humedad](#), [Sensores](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO