

HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 10 KG/H



- Capacidad de humidificación hasta 10 kg / h
- Humidificación totalmente inteligente, indicaciones de códigos de falla, alimentación automática de agua, fácil y simple
- Pintura de placa laminada en frío utilizada, tanque de agua de acero inoxidable, duradero con larga vida útil

SKU: B-01-11-01-0104 | **Categorías:** [Humidificador de membrana húmeda](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumMem-10	B-01-11-01-0104	10 kg/H	220V-50Hz	270W	Automático	80-200m ²	Único	605X500X1970mm	73Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO