

## HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 4 KG/H



- Máquina de humidificación inteligente, rápida y eficiente que utiliza pintura laminada en frío, duradera
- Con indicador de código de falla, para restaurar rápidamente el estado de funcionamiento
- Bajo consumo de energía de la bomba de agua circulante

**SKU:** B-01-11-01-0108 | **Categorías:** [Humidificador de membrana húmeda](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumMem-4	B-01-11-01-0108	4 Kg/H	220V-50Hz	130W	Automático	30-80m <sup>2</sup>	Único	605X500X1970mm	65kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO