

HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HÚMEDA 8 KG/H



Tiene una Capacidad de humidificación hasta 8 kg / h

SKU: B-01-11-01-0102 | **Categorías:** [Humidificador de membrana húmeda](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Humidificación totalmente inteligente, indicaciones de códigos de falla, alimentación automática de agua, fácil y simple
- Pintura de placa laminada en frío utilizada, tanque de agua de acero inoxidable, duradero con larga vida útil

Especificaciones

Modelo	Código del producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumMem-8	B-01-11-01-0102	8 kg/h	220V-50Hz	200W	Automático	70-150m ²	Único	605X500X1970mm	70kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO