

HUMIDIFICADOR ULTRASONICO 12 KG/H



- Tubería de agua o drenaje en barril, doble alimentación de agua, innovación industrial
- Transformador y ventilador a prueba de agua, equipo de atomización de cobre, carcasa de acero inoxidable 304, altamente duradero con larga vida útil
- Control automático de humedad, temporizador

SKU: B-01-11-01-0202 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasonico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| Modelo | Código del Producto | Capacidad | Voltaje nominal | Potencia nominal | Control | Área de aplicación | Rociador | Dimensiones | Peso neto |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|--------------------|----------|---------------|-----------|
| BellHumUlt-12 | B-01-11-01-0202 | 12 kg/H | 220V-50Hz | 800W | Automático | 120-15 m2 | Doble | 760X380X400mm | 32.5kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO