

HUMIDIFICADOR ULTRASONICO 12 KG/H



- Tubería de agua o drenaje en barril, doble alimentación de agua, innovación industrial
- Transformador y ventilador a prueba de agua, equipo de atomización de cobre, carcasa de acero inoxidable 304, altamente duradero con larga vida útil
- Control automático de humedad, temporizador

SKU: B-01-11-01-0202 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasonico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumUlt-12	B-01-11-01-0202	12 kg/H	220V-50Hz	800W	Automático	120-15 m2	Doble	760X380X400mm	32.5kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO