

HUMIDIFICADOR ULTRASONICO 2KG/H



- Carcasa de acero inoxidable cepillado, duradero
- Doble elección del método de conexión de agua (agua en barril, tubería de agua)
- Interruptor manual, humidificación gratuita.

SKU: B-01-11-01-0205 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasonico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| Modelo | Código del Producto | Capacidad | Voltaje nominal | Potencia nominal | Control | Área de aplicación | Rociador | Dimensiones | Peso neto |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|---------------------|----------|---------------|-----------|
| BellHumUlt-2 | B-01-11-01-0205 | 2 Kg/H | 220V-50Hz | 200W | Automático | 10-40m ² | 1 | 710X360X400mm | 19.5kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO