

## HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO 3 KG



- Sensor de humedad de alta precisión, control automático de humedad preciso
- Ventilador a prueba de agua de alto grado, transformador a prueba de agua, atomizador de alta frecuencia
- Carcasa de acero inoxidable cepillado 304, duradero
- Doble opción de método de conexión de agua (agua en barril, tubería de agua)

**SKU:** B-01-11-01-0206 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasónico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumUlt-3	B-01-11-01-0206	3 kg/H	220V-50Hz	300W	Automático	30-60m <sup>2</sup>	1	710X360X400mm	21.5kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO