

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO 30KG/H



- Capacidad de humidificación de hasta 30 kg / h, humidificación eficiente de alta potencia
- La máquina utiliza acero inoxidable 304, lejos del óxido.
- Control automático de humedad, temporizador configurado para encendido / apagado automático
- Súper capacidad de humidificación, tubería de agua conectada, control automático del nivel del agua

SKU: B-01-11-01-0201 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasónico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación

Modelo	Código del producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumUlt-30	B-01-11-01-0201	30 kg/h	220V-50Hz	2300W	Automático	300-360m ²	3	760X380X400mm	42kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO