

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO DE 15KG/H



- El microordenador controla automáticamente la humedad
- El flotador físico controla automáticamente el nivel del agua
- Transformador y ventilador a prueba de agua, equipo de atomización de cobre
- Marco de acero inoxidable 304, duradero con larga vida

SKU: B-01-11-01-0203 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasónico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje nominal	Potencia nominal	Control	Área de aplicación	Rociador	Dimensiones	Peso neto
BellHumUlt-15	B-01-11-01-0203	15 kg/H	220V-50Hz	1100W	Automático	150-180 m ²	Doble	760X380X400mm	35.5kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO