

HYDROBAR | TRANSMISOR DE NIVEL SUMERGIBLE CON DIAFRAGMA METÁLICO, CON EXTENSIÓN DE CABLE O TUBO



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hidrobar transmisor de nivel sumergible con diafragma metálico, con extensión de cable o tubo. Aplicaciones: medición de nivel de agua, aguas residuales y lodo.

- Diafragma de descarga fuerte
- Perfecta estabilidad a largo plazo
- Rango fijo o ajustable
- Compensación de temperatura activa

Aplicaciones:

Medición de nivel de agua potable, aguas superficiales, aguas residuales y lodos. A menudo utilizado por las juntas de agua y obras de agua. Diversas aplicaciones industriales, como la medición de nivel en tanques de almacenamiento. Medición de nivel de agua de lastre, agua potable y aceite en buques.

Serie Hydrobar

- Precisión 0,2%
- Rango ajustable o fijo de cero y tramo
- Extensión de cable o tubo

Serie Hydrobar-S

- Exactitud 0,1%
- Ajustable con 3 botones
- Extensión de cable o tubo

Serie Hydrobar-I

- Exactitud 0,1%
- Ajustable con protocolo HART
- Extensión de cable o tubo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO