

## IL-LP - PREAMPLIFICADOR DE BAJA POTENCIA EN LÍNEA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Preamplificadores en línea - Factor de forma pequeño](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

Nuestra serie de preamplificadores en línea son pequeños dispositivos de bajo costo (aproximadamente 1 "x 1" x 2 ") con ganancia fija, ancho de banda de frecuencia y una conexión de entrada de sensor específica (simple o diferencial), todos los cuales están especificados Al momento de la compra. El IL-LP es un preamplificador en línea de baja potencia, diseñado para usarse con el Pocket AE. Su bajo consumo de energía maximiza la duración de la batería del sistema Pocket AE. Está disponible con respuestas de frecuencia que van desde 30 kHz a 1000 kHz. Tiene un conector BNC hembra en el extremo del sensor y un conector SMA en el extremo del sistema.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO