

IL40S-HT - PREAMPLIFICADOR EN LÍNEA DE TERMINACIÓN SIMPLE DE 40 DB DE ALTA TEMPERATURA



SKU: N / A | **Categorías:** [Preamplificadores en línea - Factor de forma pequeño](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

Nuestra serie de preamplificadores en línea son pequeños dispositivos de bajo costo (aproximadamente 1 "x 1" x 2.2 ") que son adecuados para aplicaciones donde existe un requisito de preamplificador específico conocido. Tienen una ganancia fija, un ancho de banda de frecuencia fija y una conexión de entrada de sensor específica (única o diferencial), que se especifican en el momento de la compra. El IL40D es una variante para sensores diferenciales y tiene una ganancia fija de 40 dB. Está diseñado para funcionar con el BNC de alimentación / señal estándar de Physical Acoustics, y tiene un filtro activo incorporado y una selectividad optimizada del sensor y rechazo de ruido.

La funcionalidad opcional de prueba automática del sensor (AST) proporciona al sensor la capacidad de caracterizar su propia condición, así como enviar una onda de emisión acústica simulada que otros sensores pueden detectar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO