

IMPRESORA SERIAL ECS POS



Características

- Alta velocidad de impresión de hasta 90 mm / segundo;
- Carga de papel sencilla;
- Diseño exterior elegante;
- Método de impresión: línea térmica
- Velocidad de impresión: 70 mm / so 20 líneas / s;
- Resolución: 8 puntos / mm, 384 puntos / línea
- Tipo de papel: papel térmico;
- Ancho del papel: 58 mm
- Diámetro del rollo de papel:83,0 mm (Max)

SKU: LACTOSCAN-ECS-POS | **Categorías:** [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Diámetro interior del núcleo del rollo: 13 mm (Min)
- Grosor del papel: 0,06 a 0,07 mm;
- Interfaz: serial
- Voltaje de la fuente de alimentación AC: 220V/110V
- Voltaje de la fuente de alimentación DC: 12V hasta 14,2V
- Consumo de energía: 30 W
- Dimensiones (W x D x H): 20 x 13,5 x 12 cm
- Peso: 1 kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO