

## IMPRESORA TÉRMICA DE CÓDIGOS DE BARRAS II - MARCA BELLTRONIC



### Características:

Velocidad de impresión: 90mm/seg

Anchura de impresión: 80 0. 1mm

Cortador automático: No

Interfaz: estándar RS232/USB, acuerdo Bluetooth/spp.

Más funciones:

1. Aplica productos móviles para apoyar el uso y adecuado para entornos de trabajo al aire libre
2. alta capacidad de batería recargable de litio y tiempo de espera 5-6 días totalmente carga
3. soporte multi-idiommas, más de 73 idiomas, Soporte para descargar la marca comercial

### Paquete de impresora térmica:

Embalaje:

Tamaño de la caja interna: 21\*12\*6.5 cm

Cartón: 40unids/CTN

Tamaño del cartón: 49\*43\*35 cm

Peso bruto: 22 kg

**SKU:** BellImpTerCodB-03 | **Categorías:** [Impresoras térmicas](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO