

## IN-FLOW CTA | CAUDALÍMETRO Y CONTROLADOR PARA BAJO CAUDAL



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Caudalímetro másico por dispersión térmica para procesos industriales. Medición directa (sin by-pass) Clasificación IP65  
Rango: de 0-200 mIn/min hasta 0-5000 In/min (aire) Catálogo línea completa

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO