





## INCUBADOR CLIMÁTICO / CÁMARA CLIMÁTICA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncClim-400	*Capacidad: 400L	Any SKU / Modelo
	BellIncClim-300	*Capacidad: 300L	Any SKU / Modelo
	BellIncClim-250	*Capacidad: 250L	Any SKU / Modelo
	BellIncClim-500	*Capacidad: 500L	Any SKU / Modelo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara climática - cámara de terminación Belltronic

### Funciones de seguridad:

1. Protección contra altas temperaturas.
2. Protección del sensor de temperatura para circuitos abiertos o cortos.
3. Protección de apagado automático y alarma para situaciones anormales
4. Los parámetros pueden ser guardados automáticamente cuando se apaga el sistema u ocurre un error.

Características:

1. Control de temperatura con microprocesador PID: preciso y confiable.
2. Cierre de puerta magnético
3. Los vidrios especiales de 3 lados aseguran una buena capacidad de aislamiento del calor y la intensidad de iluminación deseada.
4. Refrigerante libre de CFC, amigable con el ambiente y muy eficiente.

### Parámetros técnicos:

Modelo	BellIncClim-250	BellIncClim-300	BellIncClim-400	BellIncClim-500
Capacidad	250L	300L	400L	500L
Tipo de iluminación	Iluminación de 2 lados			
Rango de temperatura	Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C			
Fluctuación de temperatura	±0.5°C			
Uniformidad de temperatura	±2°C			
Rango de humedad	40% to 95%RH			
Fluctuación de humedad	± 3%RH			
Iluminación	0~6000 Lux			
Control de iluminación	6 grados ajustables			
Temperatura ambiente	5~35°C			

Modelo	BellIncClim-250	BellIncClim-300	BellIncClim-400	BellIncClim-500
Tiempo de trabajo continuo	No menos de 180h			
Consumo	1500W	2000W	2500W	3000W
Suministro de energía	220V ±10% 50Hz			
Estantes	2 piezas ajustables			
Tamaño interno(mm)	470*460*1180	490*475*1280	560*600*1200	660*650*1200
Tamaño externo (mm)	655*895*1840	675*910*1940	745*1035*1860	845*1085*1840
Tamaño del empaque(mm)	1010*800*1990	1040*790*2090	1140*870*2040	970*1100*2030
Peso bruto(kg)	158	178	200	235

#### Accesorios opcionales:

Impresora

Tabla de temperatura / humedad del área.

Área azul: Iluminación encendida, 18 ~ 45 ° C / 50% ~ 80% RH

Área roja: iluminación apagada, 14 ~ 45 ° C / 50% ~ 90% RH

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO