

INCUBADOR CLIMÁTICO / CÁMARA CLIMÁTICA(II) / CAMARA O ESTUFA DE GERMINACIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Volumen interno en Litros
		BellIncClim-250II *Capacidad: 250L 250	
		BellIncClim-300II *Capacidad: 300L 300	
		BellIncClim-400II *Capacidad: 400L 400	
		BellIncClim-500II *Capacidad: 500L 500	

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Funciones de seguridad:

1. Protección contra altas temperaturas.
2. Protección del sensor de temperatura para circuitos abiertos o cortos.
3. Protección de apagado automático y alarma para situaciones anormales
4. Los parámetros pueden ser guardados automáticamente cuando se apaga el sistema u ocurre un error.

Tabla de área de temperatura y humedad.

Área azul: iluminación en, 18~45°C/50%~80%RH

Área roja: iluminación en, 14~45°C/50%~90%RH

Características:

1. el Control de temperatura del incubador climático es con microprocesador PID: preciso y confiable.
2. Cierre de puerta magnético
3. Los vidrios especiales de 3 lados aseguran una buena capacidad de aislamiento del calor y la intensidad de iluminación deseada.
4. Descongelación automática sin influir en la temperatura interna
5. Refrigerante libre de CFC, amigable con el ambiente y muy eficiente.

Parámetros técnicos:

Modelo	BellIncClim-250II	BellIncClim-300II	BellIncClim-400II	BellIncClim-500II
Capacidad	250L	300L	400L	500L
Tipo de iluminación	iluminación de 3 lados			
Rango de temperatura	Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C			
Fluctuación de temperatura	±0.5°C			
Uniformidad de temperatura	±2°C			
Rango de humedad	40%~95%RH			
Fluctuación de humedad	± 3%RH			
Iluminación	0~12000 Lux			
Control de iluminación	6 grados ajustables			
Temperatura ambiente	5~35°C			

Modelo	BellIncClim-250II	BellIncClim-300II	BellIncClim-400II	BellIncClim-500II
Tiempo de trabajo continuo	No menos de 180h			
Consumo	1500W	2000W	2500W	3000W
Suministro de energía	220V \pm 10% 50Hz			
Estantes	2 piezas ajustables			
Tamaño interno (mm)	470*460*1180	490*475*1280	560*600*1200	660*650*1200
Tamaño externo (mm)	655*895*1840	675*910*1940	745*1035*1860	845*1085*1840
Tamaño del empaque (mm)	1010*800*1990	1040*790*2090	1140*870*2040	970*1100*2030
Peso neto(kg)	158	178	200	235

Impresora

Accesorios opcionales:

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/A
Dimensiones	N/A
Volumen interno en Litros	250, 300, 400, 500

COTECNO